


samostatný konektor


Zástrčka M12×1 přímá

BSA8141-0



- šroubovací konektor
- kovová převlečná matice
- zlacené kontakty
- kódování A
- 4pinový
- závit Pg7
- průměr kabelu 4.0...6.0 mm

Schéma zapojení



Typ	BSA8141-0
ID č.	6901001
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Závit	PG7
Vnější průměr kabelu	4...6 mmmm
Průřez žíly / velikost svrek	max. Max. 0,75 mm² mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250V
Proudové zatížení	4AA
Izolační odpor	≥ 10 ⁶ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85°C