


BS5131-0  
samostatný konektor  
Zástrčka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá



Technické údaje

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                              | BS5131-0                          |
| ID č.                            | 6901010                           |
| Konektor A                       | zástrčka, M8x1, přímý             |
| Počet pinů                       | 3                                 |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno              |
| Držák kontaktů                   | plast, PA 66 (UL 94 HB), černá    |
| Tělo zásuvky                     | plast, PBT, černá                 |
| Převlečná matice / šroub         | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Těsnění závitů                   | plast, FPM/FKM                    |
| Závit                            | M11 × 0,75                        |
| Vnější průměr kabelu             | 3.5...5 mm                        |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.14...0.25 mm²                   |
| Typ připojení                    | letovací kontakty                 |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                       |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)              |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                   |
| Jmenovité napětí                 | 60 V                              |
| Proudové zatížení                | 4 A                               |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 3 mΩ                            |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                   |
| Okolní teplota (pevná)           | -40... +85 °C                     |
| Okolní teplota (mobilní)         | -40... +85 °C                     |
| Certifikáty                      | cULus                             |

Vlastnosti



- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- Lötanschluss
- samostatný konektor
- mechanické připojení M8/Ø 8 mm
- rovné provedení
- počet žil: 3
- metr. závit: M11 x 0,75
- průměr kabelu 3,5...5 mm

Zapojení kontaktů

