



B5143-0

samostatný konektor

Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá




Vlastnosti



- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- počet žil: 4
- metr. závit: M11 x 0,75
- průměr kabelu 3,5...5 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	B5143-0
ID č.	6901031
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA 66 (UL 94 HB), černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	neopren
Těsnění závitů	plast, FPM/FKM
Závit	M11 × 0,75
Vnější průměr kabelu	3.5...5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	4 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40... +85 °C