


B8251-0/PG9

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 úhlový



Technické údaje

Typ	B8251-0/PG9
ID č.	6904603
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, černá
Převlečná matice / šroub	plast, PA, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	UL

Vlastnosti



- pro DeviceNet™, CANopen a napájení
- kódování A
- šroubovací svorky
- počet žil: 5
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů

