


BMSWS8151-8.5

samostatný konektor

Zástrčka M12×1 přímá



Technické údaje


Typ	BMSWS8151-8.5
ID č.	6904722
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pólů	5
Kontakty	CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast
Závit	M18 x 1
Vnější průměr kabelu	6...8.5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS DP
Stínění	ano
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-25... +85 °C

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- až 12 MBit/s
- stínění pružinou
- kódování B
- kovové pouzdro
- šroubovací svorky
- 5pinový
- metrický závit M18 x 1
- průměr kabelu 6...8,5 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.