


BWS8151-12.5

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 přímá



Vlastnosti



- šroubovací svorky
- samostatná zásuvka
- elektrické připojení M12x1
- rovné provedení
- kódování B
- počet žil: 5
- závit PG13.5
- průměr kabelu 10,0...12,5 mm

Technické údaje

| | |
|---|-------------------------------------|
| Typ | BWS8151-12.5 |
| ID č. | 6904805 |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B |
| Počet pólů | 5 |
| Kontakty | CuZn, povlak optalloy |
| Držák kontaktů | PA, černá |
| Tělo zásuvky | plast, PBT(UL 94 V0), černá |
| Převlečná matice / šroub | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Těsnění | plast, FPM/FKM |
| Vnější průměr kabelu | 12.5 mm |
| Průřez žíly / velikost svrek | max. 0.75 mm ² |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| mechanická životnost | > 500 cyklů |
| Typ ochrany | IP67, (sešroubováno) |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C | |
| Jmenovité napětí | 125 V |
| Proudové zatížení | 9 A |
| Vnitřní izolační odpor | ≤ 8 mΩ |
| Mechanické a chemické vlastnosti | |