


B8141-0/PG9
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	B8141-0/PG9
ID č.	6904901
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn,povlak optalloy
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	plast, PA, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Těsnění závitů	plast, FPM/FKM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- plastová převlečná matice
- UL certifikát
- šroubovací svorky
- kódování A
- 4pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0...8.0 mm

Zapojení kontaktů

