


BKV4140-0/9

Příslušenství pro sběrníkové systémy

zásuvka 7/8" přímá





Vlastnosti



- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- převlečná matice z nerez oceli
- počet žil: 4
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení

připojení na PROFIBUS-PA připojení na FOUNDATION fieldbus



Technické údaje

Typ	BKV4140-0/9
ID č.	6914543
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pólů	4
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404, pasivováno
Těsnění	plast, NBR
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	Profibus PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40... +90 °C

Technické údaje

v zatíženém stavu -40... +90 °C

Upozornění

Upozornění - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.