


# BKV4140-0/16

## Příslušenství pro sběrníkové systémy zásuvka 7/8" přímá





### Vlastnosti



- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- převlečná matice z nerez oceli
- počet žil: 4
- závit PG16
- průměr kabelu 12,0...14,0 mm

### Zapojení kontaktů



### Nadpis schéma zapojení

připojení na PROFIBUS-PA připojení na FOUNDATION fieldbus



### Technické údaje

Typ	BKV4140-0/16
ID č.	6914544
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pólů	4
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404, pasivováno
Těsnění	plast, NBR
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	PG16
Vnější průměr kabelu	12...14 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	Profibus PA
<b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b>	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
<b>Mechanické a chemické vlastnosti</b>	
v klidovém stavu	-40... +90 °C

## Technické údaje

v zatíženém stavu -40... +90 °C

### Upozornění

Upozornění - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.