


Příslušenství pro kabely panelová průchodka FK-FS8/M12



- panelová průchodka M12x1, 8pinová
- zástrčka - zásuvka
- napětí: 36 V
- max. proud: 1,5 A
- teplota: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- certifikát: UL, CSA

Typ	FK-FS8/M12
ID č.	6922808
Konektor A	zástrčka, zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	8
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	kov, CuZn, niklováno
Závit	M12 x 1
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68, (sešroubováno)

Konektor B	panelová zástrčka
------------	-------------------

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	36V
Proudové zatížení	1.5AA
Izolační odpor	$\geq 10^6 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$

Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +80°C

Zapojení pinů




Schéma zapojení

