


CMB8151-0
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	CMB8151-0
ID č.	6930145
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žily/velikost svorek	0.14...0.75 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu 4...6 mm
- průřez žily 0,14...0,75 mm²

Zapojení kontaktů

