


YB2-FSM4.4-2PKG3M

2násobný rozdělovač – Y kus bez kabelu, zástrčka M12x1 -
2x zásuvka M8x1




Vlastnosti




- zástrčka M12, 4pinová
- zásuvka M8, 3pinová
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	YB2-FSM4.4-2PKG3M
ID č.	6930549
I/O rozdělovač	2
Konektor A	zástrčka, 2x zásuvka, M12x1, M8x1 - M8x1
Počet pólů	4/3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FKM/FPM
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	M12 x 1
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$
v zatíženém stavu	-30 °C... +80 °C



Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)