


# VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4

## 2násobný rozdělovač – T-kus bez kabelu



### Technické údaje

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                              | VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4                              |
| ID č.                            | 6930572                                               |
| I/O rozdělovač                   | T rozdělovač                                          |
| skříň                            | plast, TPU, černá                                     |
| Konektor A                       | zástrčka, M12 x 1, kódování A                         |
| Počet pinů                       | 4                                                     |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                                  |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                                     |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                                |
| Utahovací moment                 | 0.8 ... 1 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                           |
| Stupeň znečištění                | 3                                                     |
| Typ ochrany                      | IP65, IP67, IP68, pouze v<br>zašroubovaném stavu      |
| Konektor B                       | zásuvka, zástrčka, M12 x 1, kódování A                |
| Počet pólů                       | 4                                                     |
| Kontakty                         | kov, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                                     |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                                |
| Těsnění                          | plast                                                 |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                           |
| Stupeň znečištění                | 3                                                     |
| Stupeň krytí                     | IP65, IP67, IP68                                      |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                                       |
| Jmenovité napětí                 | 48 V                                                  |
| Proudové zatížení                | 4 A                                                   |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                   |




### Vlastnosti




- M12 x 1
- zásuvka - zástrčka - zásuvka, 4pinová
- RoHS
- stupeň krytí IP67

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení



## Technické údaje

Vnitřní izolační odpor  $\leq 5 \text{ m}\Omega$

### Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná)  $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$