

2násobný rozdělovač T-kus bez kabelu propojovací modul pro 17žilové robotické kabely M23 VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Typ	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
ID č.	6932156
Poznámka p produktu	Katalogový list se připravuje Příslušenství pro sběrníkové systémy
I/O rozdělovač	T rozdělovač
skříň	plast, TPU, černá
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, kódování A
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Proudové zatížení	4AA
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Okolní teplota (pevná)	-30... +90°C