


PSG4M-J14


Příslušenství pro kabely – Propojka M8



Vlastnosti

- propojka mezi piny 1 a 4
- zástrčka M8 přímá 4pinová
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	PSG4M-J14
ID č.	6933558
Konektor A	zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A