


EC-FS4-L/16

panelová zástrčka, pájecí kontakty, montáž zepředu




Vlastnosti



- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení letovacími kontakty

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	EC-FS4-L/16
ID č.	6934239
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	plast, NBR
Závit	M16 × 1,5
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

čelní montáž

