


ESGP3L

Konektory M8x1 / Ø8 mm – konektor pro zabudování Ø 8 mm/
M8x1, šroubovací/nasunovací




Vlastnosti



- robustní konektor pro zabudování
- 3pinový
- zalito, stupeň krytí IP67
- vyhovuje GOST-R
- RoHS
- letovací kontakty

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	ESGP3L
ID č.	6934779
Konektor A	zástrčka, Ø 8mm
Počet pinů	3
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, transparentní
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, (obsazeno)
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C

