


ESGP4L

Konektor M8x1 / Ø8 mm – konektor pro zabudování Ø 8 mm/
M8x1, šroubovací/nasunovací



Vlastnosti



- robustní konektor pro zabudování
- 4pinový
- zalito, stupeň krytí IP67
- vyhovuje GOST-R
- RoHS
- letovací kontakty

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	ESGP4L
ID č.	6934780
Konektor A	zástrčka, Ø 8mm
Počet pinů	4
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, transparentní
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, (obsazeno)
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C

