


AIDA-RJ45-CC

samostatný konektor – AIDA konektor PushPull-RJ45

zástrčka přímá



Technické údaje

Typ	AIDA-RJ45-CC
ID č.	6935631
Konektor A	zástrčka, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu	4...11 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.34 mm²
Typ připojení	samořezné kontakty
mechanická životnost	> 750 cyklů
Typ ochrany	IP65, IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	40 V
Proudové zatížení	1.5 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +70 °C

Vlastnosti

- samořezné svorky
- 4pinový
- průměr kabelu: 4 ... 11 mm
- svorky: 27-22 AWG (flexibilní); 24-22 AWG (pevný)
- přenosová rychlost: 10/100 MBit/s
- RoHS
- stupeň krytí: IP65 a IP67

Nadpis schéma zapojení

