


EC-FS3-0.5/20

panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu




Vlastnosti



- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení lanky

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	EC-FS3-0.5/20
ID č.	6935736
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pólů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	plast, NBR
Závit	M20 × 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 0.34 mm ²
Barva žil	BN, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

