


EC-FS5-0.5/20

panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu



Technické údaje


Typ	EC-FS5-0.5/20
ID č.	6935738
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	plast, NBR
Závit	M20 × 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 0.34 mm²
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

Vlastnosti



- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení lanky
- 4pinový + PE
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



čelní montáž

