


BM8151-0
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	BM8151-0
ID č.	6935888
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,povlak optalloy
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	PG7
Vnější průměr kabelu	4...6 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- kódování A
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- závit Pg7
- průměr kabelu 4.0...6.0 mm

Zapojení kontaktů

