

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RBTW



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- včetně Turck RFID software TW-HF pro čtení a zápis dat datových nosičů
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- rozhraní Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- odolnost vůči pádu z výšky 1,5 m
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: WLAN a Software-Development-Kit (SDK)

Typ	PD-IDENT-HF-S2D-RBTW
ID č.	7030539
Okolní teplota	-20... +50 °C
Teplota skladování	-40... +60 °C
Elektrické údaje	
Datový přenos	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Memory	1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Displej	3.7, 640 × 480, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II
Dodávaný software	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Čárový kód	2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Mechanické údaje	
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Certifikáty	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RBTW

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Adaptér RS232 pro přímé připojení ručního přístroje TA pomocí rozhraní RS232 (např. k PLC nebo PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Držák obslužného pera (použitelné pouze bez pistolového držáku)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	napájecí modul	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dokovací stanice včetně napájení	