

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW



- čtení a zápis na všechny datové nosiče TURCK bez ohledu na jejich polohu
- ruční přístroj s HF anténou
- operační systém Microsoft Windows CE 5
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- včetně Turck RFID software TW-HF pro čtení a zápis dat datových nosičů
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- WLAN 802.11b/g a Bluetooth
- stupeň krytí IP65
- odolnost vůči pádu z výšky 1,5 m
- včetně pistolového držáku, dokovací stanice s napaječem a USB kabelem
- k dispozici také: Software-Development-Kit (SDK)

Typ	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW
ID č.	7030560
Okolní teplota	-20... +50 °C
Teplota skladování	-40... +60 °C
Elektrické údaje	
Datový přenos	indukční vazba
Pracovní frekvence	13,56 MHz
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693
Vlastnosti	XScale, 624 MHz
Memory	1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Displej	3.7, 640 × 480, dotykový displej
Klávesnice	55 Tlačítka
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	Bluetooth Class II, WLAN 802.11b/g
Dodávaný software	Turck RFID software, SDK zdarma
Operační systém	WinCE
Čárový kód	2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
Připojení dokovací stanice	USB (sériový)
Mechanické údaje	
Rozměry	260x 100x 42mm
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP65
Certifikáty	CE; FCC Id: GM3HFT2G2; IC Id: 2739D-HFT2G2; Safety: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC Part 15 Class B EN55022; EN 55024; EN301 489

Ruční přístroj s Lion akumulátorem PD-IDENT-HF-S2D-RWBTW

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Adaptér RS232 pro přímé připojení ručního přístroje TA pomocí rozhraní RS232 (např. k PLC nebo PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	náhradní akumulátor 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	náhradní čepy (5 ks)	
PD-IDENT-TA-STYLUS-HOLDER-KIT	7030549	Držák obslužného pera (použitelné pouze bez pistolového držáku)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	napájecí modul	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Dokovací stanice včetně napájení	