

Y-FS4M12-2AL-SKP3

2násobný rozdělovač – Y kus bez kabelu, zástrčka — 2x zásuvka

Technické údaje

Typ	Y-FS4M12-2AL-SKP3
ID č.	8008081
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, M12 x 1
Počet pinů	4
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (sešroubováno)
Konektor B	2x zásuvka, M8x1
Počet pólů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	(sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité napětí	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Okolní teplota (mobilní)	-30... +90 °C

Příslušenství

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173
Klíč pro konektory M12 (SW13)	



TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)	

Vlastnosti

