


VC-AC21-0.220-K

samostatný konektor – ventilový konektor A



Vlastnosti



- šroubovací svorky
- 2 piny + PE
- průměr kabelu: 6...8 mm
- průřez kabelu: 3x1 mm²
- centrální šroub: M3 x 33,5
- závit: M20 x 1,5
- stupeň krytí: IP65
- dodávka: <list type="bulleted"><item>ventilový konektor, centrální šroub, stavěcí šroub, těsnění, přítlačný kroužek</item></list>

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	VC-AC21-0.220-K
ID č.	8028723
Konektor A	ventilový konektor, ventilový konektor A
Počet pinů	2+PE
Kontakty	kov
Držák kontaktů	plast, PA6 GF30, černá
Tělo zásuvky	plast, PA6 GF30, černá
Ochranný prvek	bez ochranného obvodu
Těsnění	NBR
Závit	M20 x 1,5
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25...1 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP65, (montováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	10 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +80 °C