



Rozměry



Typ	MT08-2G
ID č.	9100684
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	IECEX PTB 13.0040 U
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	PTB 00 ATEX 2194 U
Označení na přístroji	Ex II 2 (1) G Ex eb ib [ia] IIC T4
Konektor	
DC napájení	1
Gateway	1
I/O moduly	8
Průřez kabelu	1,5 mm ²
Elektrické připojení	4 x 4 svorky na modul
připojení sběrnice	1 x 9pinový D-SUB
Adresa sběrnice	3x dekadický přepínač
Materiál pouzdra	hliníkový profil
Způsob montáže	montážní deska
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 93 % při 40 °C dle EN 60068-2-78
Odolnost vůči vibracím	dle IEC 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
EMC	dle EN 61326-1 dle Namur NE21
MTTF	1211 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Rozměry	227 x 260 x 130 mm
Certifikáty	ATEX cFM cFMus IECEX CCC INMETRO KOSHA EAC Ex UKCA CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
BM-PS	6884044	Kryt neobsazené pozice napájecího modulu	
BM1	6884036	prázdný modul pro neobsazené pozice v základní desce	