


Industrial Sensor Cable

Plášť kabelu TPE

RSM RKM 461-2M/S3059



Typ	RSM RKM 461-2M/S3059
ID č.	U-31034
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Průměr kabelu	Ø 9.14 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Izolace žil	PVC / nylon
Barva žil	BN, WH, BU, GNYE
Průřez žíly	4
Konstrukce žíly	65
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	10 A



- zásuvka 7/8" přímá 3pinová + PE
- zástrčka 7/8" přímá 3pinová + PE
- barva pláště: žlutá
- délka kabelu: 2.0 m
- třída ochrany: NEMA 1, 3, 4, 6P a IEC IP67
- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- zásuvka 7/8" přímá 4pinová
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť žlutý, 4 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Schéma zapojení

