


Industrial Sensor Cable
Plášť kabelu TPE
RSM RKM 126-10M/S3059



- zástrčka minifast 1 1/8", přímá
- zásuvka minifast 1 1/8", přímá
- zástrčka 1 1/8" přímá 12pinová
- zásuvka 1 1/8" přímá, 12pinová
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť žlutý, 12 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Typ	RSM RKM 126-10M/S3059
ID č.	U-35632
Konektor A	zástrčka, 1 1/8"-16 UN, přímý
Počet pinů	12
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor B	zásuvka, 1 1/8"-16 UN, přímé
Počet pólů	12
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
Průměr kabelu	Ø 14.61 mm
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Izolace žil	PVC / nylon
Barva žil	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Průřez žíly	12
Konstrukce žíly	65
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	7 A




Schéma zapojení

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12