


XSH-RSM-2RKM 40
2násobný rozdělovač – h-rozdělovač
4drát



Technické údaje

Typ	XSH-RSM-2RKM 40
ID č.	U2-23666
I/O rozdělovač	h rozdělovač, 2 -port
skříň	plast, TPU, černá
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Vlastnosti



- konektor 7/8"
- zástrčka - 2x zásuvka, 4pinová
- paralelní zapojení
- cULus certifikát
- RoHS
- stupeň krytí: NEMA 1, 3, 4, 6P a IEC IP67
- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- 2 x zásuvka 7/8" přímá 4pinová

Zapojení kontaktů

konektor B (J1-2)

konektor A (P1)






Schéma zapojení



Technické údaje

Kabel	
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +105 °C
Certifikáty	RoHS UL Listed CE
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.