


TB-4M8Z-3-5

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach – Ø8 mm I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung



Vlastnosti




- materiál pouzdra: nylon
- barva pouzdra: černá
- stupeň krytí IP67
- RoHS
- cULus certifikát
- I/O konektor (počet pinů): 3pinový + PE
- General Purpose Cable
- Black PVC jacket, shielded, 6X24 AWG
- -40 Cold Bend Rating
- Flame Ratings: UL1061, CSA FT1
- délka kabelu: 5,0 m

Technické údaje

Typ	TB-4M8Z-3-5
Ident.č.	U2-31576
I/O rozdělovač	I/O rozdělovač, 4násobný, s kabelem
skříň	plast, PA 6 GF30, černá
I/O konektor	Ø 8 mm, zásuvka
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-104
Počet pólů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA 6 GF15, černá
Těsnění	O kroužek, plast, FKM/FPM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Třída ochrany	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Společné připojení	na straně
Kabel	
Kabel Ident.	RF50845
	6
Průměr kabelu	Ø 5.13 mm
Délka kabelu	5 m (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot)
Materiál kabelu	PVC, černá
Stínění	hliník / polyester (IN)
Velikost kabelové průchodky	26 AWG, TC (cínovaná měď)
Průměr vodiče	0.044 "
Materiál vodiče	?

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů


I/O konektor



Technické údaje

Izolace žil	PVC
Průřez žíly	6 x 24 AWG / [asi 0,25 mm ²]
Konstrukce žíly	19 x 36 AWG
Barva žil	GN, YL, GY, BN, BU, WH
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 VDC
Proudové zatížení:	2 A na signálový kontakt, 6 A celkem
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 15 x Ø
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
v klidovém stavu	-40 °C... +85 °C
v zatíženém stavu	-40 °C... +105 °C
	-20 °C... +105 °C
Certifikát	
Certifikáty	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS
Upozornění	
	- hodnoty Flex mohou být sníženy při použití v extrémních teplotách, při kontaktu s určitými chemikáliemi při provozu nad jmenovitou rychlostí nebo při provozu pod jmenovitým poloměrem ohybu.
Upozornění	- Vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění.

Diagram



Zapojení

Konektor / pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
Konektor M23	1	2	3	4
Kabel	WH	GN	YE	GY

Napájení C1-C4	24V	0V	PE
Konektor M23	11	9 + 10	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Dodávka

Artikl	Množství	Popis
rozdělovače	1	Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy
VS-M12-BK	2	ochranné zátky pro zásuvky M12
KS9/20	5	Popisovací štítky

Příslušenství

Ident.č.	Označení	Popis
6900197	CK12-0	Konfekční zásuvka M23, 12pinová, přímá
6931889	CS12-0	Konfekční zástrčka M23 12pinová přímá
6931780	CKCM12-11-5/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 12pinová, 5 m *
6931781	CKCM12-11-10/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 12pinová, 10m *
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 12pinová, 5 m *
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 12pinová, 10m *
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 12pinová, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 12pinová, 10m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 12pinová, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 12pinová, 10m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 5pinová, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	ochranné zátky pro zásuvky M12
8015002	KS9/20	Popisovací štítky

* Další délky na vyžádání