


2násobný rozdělovač T-kus RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562



zásuvka 7/8", 5pinová
zástrčka M12 x 1, 4pinová
zástrčka 7/8", 5pinová
proudové zatížení: 4 A
Jmenovité napětí: 40 V
stupeň krytí NEMA 1, 3, 4, 6, 6P a IEC IP67
teplotní rozsah: -40 °C...+75 °C

Typ	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562
ID č.	U2-32009
zvláštní provedení	S1055 = červené tělo CS16561 = zákaznické zapojení s diodou
I/O rozdělovač	T rozdělovač, 2-port
skříň	plast, TPU, červená
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN
Specifikace konstrukce	dle ANSI/B93.55M
Počet pinů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zástrčka, M12 x 1
Specifikace konstrukce	dle IEC 61076-2-101
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor C	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Specifikace konstrukce	Použité normy ANSI/B93.55M
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm
Mechanická životnost	> 300 Počet cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67





Schéma zapojení



Elektrické vlastnosti při +20 °C

Jmenovité napětí	40V
------------------	-----

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (mobilní)	-40... +105°C
--------------------------	---------------

Upozornění

Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.
------------	--