


T-rozdělovač pro senzory a akční členy

T rozdělovač

RSM-2RKM 50



- 7/8" minifast
- zástrčka 7/8" přímá 5pinová
- 2 × zásuvka 7/8" přímá 5pinová

Typ	RSM-2RKM 50
ID č.	U2109-9

I/O rozdělovač	T rozdělovač, 2-port
skříň	plast, TPU, žlutá

Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN
Počet pólů	5
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Konektor B	2x zásuvka, 7/8"-16UN
Počet pólů	5 pins
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250V
Proudové zatížení	9AA
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40... +80°C
v zatíženém stavu	-40... +80°C

Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.




Schéma zapojení

