


RSV-2RKV 49

2násobný rozdělovač – T rozdělovač




Vlastnosti

- 4pinový T kus s nerezovým přírubovým konektorem 7/8"
- pro použití v aplikacích FOUNDATION™ fieldbus

Nadpis schéma zapojení připojení FOUNDATION™ fieldbus



Nadpis schéma zapojení 3 Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	RSV-2RKV 49
ID č.	U2385-7
I/O rozdělovač	T rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Tělo zásuvky	plast, PUR, žlutá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2x zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PUR, černá
Tělo zásuvky	plast, PUR, žlutá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Stupeň krytí	IP67, pouze v zasunutém stavu
Síťový protokol	FOUNDATION fieldbus
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C

Technické údaje

Okolní teplota (mobilní) -40... +80 °C

Upozornění

Upozornění - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.