


# WSM WKM 5711-0.5M

## Sběrníkový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) – Plášť kabelu PVC




### Vlastnosti



- materiál pláště: PVC
- barva pláště: šedá
- UL certifikát
- zásuvka úhlová 7/8"
- zástrčka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 0,5 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů



### Technické údaje

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Typ                      | WSM WKM 5711-0.5M                 |
| ID č.                    | U2779-16                          |
| Konektor A               | zástrčka, 7/8"-16UN, úhlový       |
| Počet pinů               | 5                                 |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, modrá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, modrá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | zásuvka, 7/8"-16UN, úhlové        |
| Počet pólů               | 5                                 |
| Kontakty                 | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, modrá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, modrá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň krytí             | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                    |                                   |
| Síťový protokol          | DeviceNet<br>CANopen, 5711        |
| Průměr kabelu            | Ø 8.38 mm                         |
| Délka kabelu             | 0.5 m                             |
| Materiál kabelu          | PVC, šedá                         |
| stínění:                 | ano                               |

## Technické údaje

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolace žil                         | PE (Data), PVC (Power)                                                             |
| Žíly datového kabelu                |                                                                                    |
| Průřez žíly                         | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Konstrukce žíly                     | 19 x 0.19 mm                                                                       |
| Žíly napájecího kabelu              |                                                                                    |
| Průřez žíly                         | 2x 1.3 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Konstrukce lanka                    | 65 x 0.16 mm                                                                       |
| Barva žil                           | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                        |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                                                                                    |
| Jmenovité napětí                    | 300 V                                                                              |
| Proudové zatížení                   | 7 A                                                                                |
| DC odpor                            | 34.1 Ω /km                                                                         |
| Jmenovitá impedance                 | 110 Ω (1 MHz)                                                                      |
| Jmenovitá Kapacita                  | 40.52 pF/m                                                                         |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                                                                                    |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø                                                                            |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 15 x Ø                                                                           |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +80 °C                                                                      |
| Speciální vlastnosti                |                                                                                    |
| vhodný pro vlečné řetězy            | ne                                                                                 |
| bez halogenů                        | ne                                                                                 |
| Certifikáty                         | UL<br>CSA                                                                          |
| Upozornění                          |                                                                                    |
| Upozornění                          | - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă. |