


RSF 57

panelová zástrčka DeviceNet 7/8" – čelní montáž



Technické údaje

Typ	RSF 57
ID č.	U5220-0
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	3.5 ... 10.2 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusů!)
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitu	O kroužek, plast, NBR
Závit	1/2"-14 NPSM
Cuplul de strângere a flanșei	3.5...10.2 Nm
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Síťový protokol	DeviceNet
Počet žil	5
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Certifikáty	CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS




Vlastnosti




Zapojení kontaktů

Konektor A



čelní montáž



Technické údaje

UL Listed
UL 2238

Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.