



RKF 57

Panelová zásuvka 7/8" DeviceNet – čelní montáž



Technické údaje

Typ	RKF 57
ID č.	U5514-1
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 2 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek, plast, NBR
Závit	1/2"-14 NPSM
Cuplul de strângere a flanșei	6.8...27.1 Nm
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Počet žil	5
Izolace žil	PVC
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C




Vlastnosti




Zapojení kontaktů

Konektor A



čelní montáž



Technické údaje

Certifikáty

UL 2238
CSA C22.2 No. 182.3
CE
RoHS

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.