


VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en T sin cable para seguridad de AIDA






Tipo	VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
N.º de ID	100000152
distribuidor E/S	Distribuidor en T
Carcasa	Plástico, TPU, Amarillo
Conector A	Macho, M12 × 1, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conector hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V

Características



- M12 × 1
- Carcasa amarilla
- Conector hembra - conector macho - conector hembra, 5 polos
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67

Asignación de contactos



Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
Resistencia de paso	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C

diagrama de conexiones

