

TC210K-01A423-A6

Programador con batería de iones de litio

Tipo	TC210K-01A423-A6
N.º de ID	100049590
Temperatura ambiente	-10...+50 °C
Temperatura de almacén	-30...+70 °C
Humedad relativa del aire	95 %
Humedad relativa del aire	No condensante
Datos eléctricos	
Tecnología	HF RFID BLE
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693 ISO 14443
Características del aparato	Qualcomm Snapdragon 660, Ocho núcleos de 1,8 GHz
Memory	Unidad de 4 GB de RAM/64 GB de almacenamiento
Memoria adicional	Tarjeta microSD de hasta 128 GB
Pantalla	5", 1280 × 720 píxeles, pantalla táctil
Capacidad de la batería	3300 mAh
Vía de comunicación	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802,11 a/b/g/n
Software suministrado	Software Turck RFID
Sistema operativo	Android
Código de barras	Generador de imágenes 2D, cámara
Datos mecánicos	
Medidas	158 x 79 x 13.7 mm
Peso	236 g
Material de la cubierta	Plástico, Negro
Grado de protección	IP67



Características

- Lectura y escritura móviles de todos los soportes de datos RFID
- Portátil con NFC, expandible con UHF
- Generador de imágenes 2D, cámara
- Se puede actualizar a Android 14
- Incluye la aplicación TURCK RFID para lectura y escritura de etiquetas
- Con USB-C, Bluetooth 5.0 BLE y Wi-Fi 802.11ac
- Clase de protección IP67
- Tiene una altura de caída de 1,2 m sobre hormigón según MIL-STD-810G en todo el rango de temperaturas de funcionamiento