



# CL50GRYAPQ

## Luz de señal LED – Columna de señalización



- Con señal acústica
- Controlable por separado
- Rosca interna mecánica M30 x 1,5
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- Emisor de señales acústicas máx. 92 dB

### Esquema de conexiones




### Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicación multifunción de varios colores y señal acústica  
 Columna LED robusta, económica y fácil de montar.  
 Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.  
 Visualización de hasta tres colores.  
 Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.  
 No requiere montaje.  
 El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.

Tipo	CL50GRYAPQ
N.º de ID	3010474
<b>Datos de señal y visualización</b>	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 72 lm
Características de color 2	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
Características de color 3	Amarillo, Permanentemente encendido, 30 lm
señal acústica	Tono continuo, 92 dB
<b>Datos eléctricos</b>	
Voltaje de funcionamiento $U_B$	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	100 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
<b>Datos mecánicos</b>	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, CL50
Medidas	Ø 50 x 145.3 mm

Material de la cubierta	Plástico, ABS/policarbonato, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP50
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE, UL listed


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--



RKC4.5T-2/TEL

6625016

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus