

SSA-EB1P-02

Seguridad de maquinaria – Pulsador de parada de emergencia

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



- Botón de parada de emergencia
- Montaje de la consola para un orificio de montaje de 30 mm
- 2 contactos de apertura
- Accionador de 40 mm
- Operación de presionar y girar para activar la parada de emergencia o liberar

Tipo	SSA-EB1P-02
N.º de ID	3042201
Función	Botón de paro, no iluminado
Tipo de luz	Rojo
Tensión de aislamiento de referencia	250 V
Corriente térmica convencional	5 A
Tensión soportada a impulso	2.5 kV
Grado de protección	II
Diseño	Rectangular
Material de la cubierta	Plástico, PC
Conexión eléctrica	Conexión de terminal roscada, Bornes roscados extraíbles
Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Resistencia a la vibración	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Resistencia al choque	15 g (11 ms)
Aprobaciones	CE, cULus