



PPROCAMCSW-P
sistemas de la visión – cámara P3



Tipo	PPROCAMCSW-P
N.º de ID	3077035
Datos de la cámara	
Resolution	752 x 480 Píxeles
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	5000...+8300 K
Corriente DC nominal	≤ 550 mA
Datos mecánicos	
Medidas	Ø 104 x 143.3 mm
Material de la cubierta	Aluminio
Window material	acrílico, clara
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP68
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

- cámara hermética compacta con luz anular integrada
- material de la carcasa: aluminio
- visor de plástico
- grado de protección IP68
- El objetivo se debe seleccionar aparte
- Es necesario un controlador aparte del tipo PPROCTL...
- 1/3" CMOS, 752x480 píxeles
- espacio de color RGB / HSI

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

El sistema de procesamiento de imágenes PresencePLUS PRO está formado por los dos componentes, la cámara compacta y la unidad de análisis con un controlador separado. El objetivo, la iluminación externa o interna y el cable de conexión pueden ser elegidos por separado. El software sin licencia y las actualizaciones del firmware se pueden descargar de forma gratuita en: www.bannerengineering.com

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827