



# PPROCAM1.3SI-P

## sistemas de la visión – cámara P3



- cámara hermética compacta con luz anular integrada
- material de la carcasa: aluminio
- visor de plástico
- grado de protección IP68
- El objetivo se debe seleccionar aparte
- Es necesario un controlador aparte del tipo PPROCTL...
- 2/3" CMOS, 1280x1024 píxeles
- 256 valores de gris

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento

El sistema de procesamiento de imágenes PresencePLUS PRO está formado por los dos componentes, la cámara compacta y la unidad de análisis con un controlador separado. El objetivo, la iluminación externa o interna y el cable de conexión pueden ser elegidos por separado. El software sin licencia y las actualizaciones del firmware se pueden descargar de forma gratuita en: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

Tipo	PPROCAM1.3SI-P
N.º de ID	3077049
<b>Datos de la cámara</b>	
Resolution	1280 x 1024 Píxeles
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	850...940 nm
Corriente DC nominal	≤ 550 mA
<b>Datos mecánicos</b>	
Medidas	Ø 104 x 143.3 mm
Material de la cubierta	Aluminio
Window material	acrílico, clara
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP68
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827