



SG-TL70-AL

Luz de señal LED – Columna señalizadora modular

Segmento de sonido



Tipo	SG-TL70-AL
N.º de ID	3096055
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
atenuable	No
señal acústica	Llave ajustable, 101 dB
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 30 mA
Consumo de corriente máximo de la se-ñal acústica	350 mA
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 72 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65


- Carcasa de plástico, negra
- Grado de protección IP65 (montado)
- Emisor de señal acústica, omnidireccional
- Configuración por interruptor DIP
- Cuatro intensidades de volumen de sonido ajustables(85 dB – 101 dB)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN

Principio de Funcionamiento


Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos los segmentos son configurables a través de interruptores DIP. Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico.

Pruebas/aprobaciones


Aprobaciones CE, UL listed




Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	B-TL70-5	3092223	Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, 2 m, permite la conexión de 4 segmentos



B-TL70-8	3092224	Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, 2 m, permite la conexión de 6 segmentos
----------	---------	--



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	B-TL70-Q5	3092226	Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, M12 x 1, permite la conexión de 4 segmentos



B-TL70-Q8	3092227	Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, M12 x 1, permite la conexión de 6 segmentos
-----------	---------	--

