

# STP-M12D-415

## Cable de extensión – Cable Ethernet

Keine Maßzeichnung  
vorhanden!

No drawing available!

- Conector hembra M12 × 1, recto, de 4 polos, codificación D
- Empuñadura: PUR, negro
- Tuerca de acoplamiento: latón niquelado
- Conector macho RJ45, de 8 polos
- Contactos chapados en oro, 8 × 24 AWG
- Diámetro del cable: 6,20 mm
- Revestimiento del cable: PUR, verde
- Clase de protección IP67
- Rango de temperatura: -40...+70 °C
- Voltaje nominal: 50 VCC/VCA
- Ampacidad: 2 A
- Blindado
- Longitud del cable: 4,57 m

Tipo	STP-M12D-415
N.º de ID	3806415