

SSA-ISD-TCA

Seguridad de maquinaria – Adaptador en T

Para distribución en cascada de ISD

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



- Adaptador T para distribución en cascada de ISD
- Conecta un dispositivo ISD incompatible en una cascada de ISD existente
- Entrada: Interruptor de seguridad estándar con dos contactos NC
- Hasta 32 dispositivos en una red en cascada
- 1 entrada de diagnóstico
- Suministro de información de diagnóstico completa
- Las pantallas LED muestran la señal de entrada y el estado de ISD

Tipo	SSA-ISD-TCA
N.º de ID	3809537
Tensión de servicio	19.2...27.6 VCC
Corriente sin carga	≥ 60 mA
Corriente con carga	≤ 75 mA
Protocolo de comunicación	ISD
Salida eléctrica	2 contactos de NC, Sin potencial
Tensión de aislamiento de referencia	75 V
Tensión soportada a impulso	0.5 kV
Tiempo de respuesta típica	< 40 ms
Medidas	45 x 45 x 17 mm
Material de la cubierta	Plástico, PVC, Negro
Posible funcionamiento en cascada	sí
Conexión eléctrica	Conectores, M12, 30 m
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Humedad relativa del aire	85...45 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
PL conforme a ISO 13849-1:2008	e
Categoría conforme a ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 años
Nivel de codificación y protección contra manipulaciones	Bajo

