


RSSW45-PDP-TR Resistencia en terminación de bus



Características

- Conector macho M12 × 1, 4 polos, con código B
- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Grado de protección: IP65, IP67, IP68 (atornillado)

Asignación de contactos



Tipo	RSSW45-PDP-TR
N.º de ID	6601590
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Púrpura
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, (atornillado)
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10° Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30+90 °C

