


RSV-49TR-EX

Resistencia en terminación de bus




Características

- Diseño: Conector macho de 7/8"
- Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, recta, 4 polos
- Para el uso en aplicaciones tipo bus de campo FOUNDATION
- Rango de temperatura: -40...+70 °C
- Grado de protección: IP67
- conforme a FISCO según la IEC TS 6007927

Título esquema de conexiones

Diagrama de cableado



Tipo	RSV-49TR-EX
N.º de ID	6602709
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PUR, Negro
Empuñadura	Plástico, PUR, Azul
Tuerca y tornillo de unión	1.4404
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Bus de campo FOUNDATION
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (movido)	-40...+70 °C
Aprobaciones	ATEX