

Cable-PDP-52-100M


Cable de alimentación/PUR – rollo de cable

Características



- Cable de alimentación: 5 x 1,5 mm²
- Material del revestimiento: PUR, color: gris
- Diámetro del revestimiento: 8,5 mm
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente al aceite y piroretardante
- Sin halógenos
- Longitud del cable: 100 metros

Sección transversal del cable



Tipo	Cable-PDP-52-100M
N.º de ID	6604716
Diámetro del cable:	Ø 8.5 mm +0.30
Longitud del cable	100 m
Funda del cable	PUR, Gris
Blindado	no
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	5 x 1.5 mm ²
Hilo trenzado, arreglo	40 x 0.15 mm
Sección transversal de núcleo	1.5 mm ²
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	240 V
Tensión de prueba:	2000 V
Corriente	5.3 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	0...+90 °C
Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
Sin halógenos	Sí
Resistencia al aceite	Sí
Piroretardante	Sí