


VAS22-A-FS5.31/TS3553

Conector de válvulas, modelo A – Adaptador conector de válvula - conector macho M12x1



Tipo	VAS22-A-FS5.31/TS3553
N.º de ID	6606688
Conector A	Adaptador, Modelo A, conector M12 × 1
Número de polos	2+PE, PE puentado
Contactos	Metal, CuSn, Plateado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro/traslúcido
Elemento protector	sin conexión de protección
Junta	Plástico, TPU
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, (montado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Tornillo de fijación	Latón, CuZn, niquelado

Características

- 2 polos + PE con puente de conexión
- Modelo conforme a la norma DIN EN 175301-803
- Conformidad RoHS
- Grado de protección IP67 e IP69K
- Sin conexión de protección
- Sin LED
- TS3553: Conector de válvula con tornillo de acero inoxidable M3x28, V4A

Asignación de contactos




diagrama de conexiones

